



#### ミラクルキャスター 3インチ用

商品番号 : 071227-1 通常販売価格 : 10,500円

消費税込 : 11,124円 · · · 送料込

リフトアップ時のキャスター角変化を適正化し直進安定性を向上させる。 2個セット 純正アーム対応品



## ミラクルキャスター 2インチ用 JA12/JA22/JB23他

商品番号 : 151208-2 通常販売価格 : 10,500円 消費税込 : **11,124**円 · · · 送料込

リフトアップ時のキャスター角変化を適正化し直進安定性を向上させる。 2個セット 純正アーム対応品



# \_\_\_ リーディングアーム偏芯ブッシュ(キャスタ ーブッシュ)(アピオ製)

商品番号 : 1009-1 通常販売価格 : 3,675円

消費税込: 3,591円 . . . 送料別

リーディングアーム偏芯ブッシュ(APIO製)取付可能車種: JA12/22.JB2

3/32/33/43 車高アップによってフロントホイールのキャスター角度がマイナスへ変化 するとオーバーステア傾向が生じて直進安定性やコーナリング性能が悪化 します。このブュシュでキャスター角度をノーマルの状態に補正すれば、 それらの症状が解消されます。1個の使用につき1度30分変化します。ラ バー部分は変化タイプを使用しています。 注意! 脱着は油圧プレス機による圧入作業となります。価格は1個の価

格となっておりますので必要数ご注文ください。



## H.D.レッドアーム・フロント JB23 JB33 JB43 JA12 JA22 JB32 (アピオ)

商品番号 : 3018-61 通常販売価格 : 45,465円

消費稅込 : 44,426円 • • • 送料込

ジムニーJA12/22
JB32/23/33/43用のリーディングアーム(フロント)左右セット。

株正リーディングトレーリングアームは比較的コストが低い鋳鉄(いもの)でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、
最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合った動きができなくなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたりプロペラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や撃動の変化による転倒等非常 に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素調管(STKM15)で製作されていますので、せん断力は軸重の約20倍という高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブッシュをの供用がおすすめです。 リーディングアーム(フロント)のキャスター角度は純正ブッシュを使用した場合に「度30分プラスに補正されるよう・

「教計されています。後つて、40mm アップでは純正にほぼ回じキャスター 一角度は既正ノッユを使用りに場合に「ほるのブレブルー師正とれるより 設計されています。従って、40mmアップでは統正とほぼ同じキャスター 角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されます。 75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。



## H.D.レッドアーム・リア JA12 JA22 JB32用 (アピオ)

商品番号 : 3018-62 通常販売価格 : 45,465円

消費稅込 : 44,426円 • • • 送料込

ジムニーJA12/22 JB32用のトレーディングアーム(リア) 左右セット。 純正リーディング/トレーリングアームは比較的コストが低い鋳鉄(いもの)でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、 最悪の場合が損したけすることがあります。アームが折れると路面に合っ た動きができなくなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたりゴロペ た動きができなくなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたりプロペラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常に危険改事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素網管(STKM15)で製作されていますので、せん断力は軸重の約20倍という高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームースプッシュを出み替えて使用しますが、ピローブッシュまたはラバーブッシュとの併用がおすすめです。 リーディングアーム(フロント)のキャスター向度は純正アンシュを使用した場合に1度30分プラスに補正されるよう自計+本れています。 ペーペートのアップでは純正とほぼ同じキャスター 一用度は光比ノッソコをWEHDした場合にしないカノノへへにmut\_crvsor、 設計されています。従って、40mmアップでは発生したほぼ同じキャスター 角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されます。 75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。



TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902